



Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	252116 CA125P
GTIN	4960664024483
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Spanbrecher	PMG
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Eckenradius	1,2 mm
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080412
Toleranz	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Sorte	CA125P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen