




**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schlichtbearbeitung, Wiper,
Sorte: CA125P**



Bestelldaten

Bestellnummer	252015 CA125P
GTIN	4960664017157
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,06 - 0,42 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	CA125P
Spanbrecher	WP
Schnitttiefe a_p	0,3 - 1,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen