



Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	260091 CA125P
GTIN	4960664017645
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 180 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT060202-HQ CA125P
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Sorte	CA125P
Spanbrecher	HQ
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen