



Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T304, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	260099 CA125P
GTIN	4960664017508
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 180 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Vorschub f	0,07 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	WP
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	CA125P
Toleranz	M
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen