




Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	260202 CA125P
GTIN	4960664017614
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 260 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Toleranz	M
Spanbrecher	GK
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Sorte	CA125P

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen