




Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	260204 CA125P
GTIN	4960664017621
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	CA125P
Spanbrecher	GK
Toleranz	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM

Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 260 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen