



## Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA510



### Bestelldaten

Bestellnummer	260382 CA510
GTIN	4960664697557
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

DC.T 070204 CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: HQ

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 140 - 450 m/min

### Technische Beschreibung

Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	140 - 450 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	HQ

Hauptanwendung	P
Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen