




Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	260206 CA125P
GTIN	4960664017638
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120412
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	P
Toleranz	M
Sorte	CA125P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Spanbrecher	GK
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 260 m/min
Eckenradius	1,2 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen