


**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P****Bestelldaten**

Bestellnummer	260196 CA125P
GTIN	4960664017607
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Sorte	CA125P
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 260 m/min
Spanbrecher	GK
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Toleranz	M

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen