


**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P****Bestelldaten**

Bestellnummer	260190 CA125P
GTIN	4960664017577
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 260 m/min
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Toleranz	M
Eckenradius	0,2 mm
Sorte	CA125P
Spanbrecher	GK

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen