



## Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA125P



### Bestelldaten

Bestellnummer	260386 CA125P
GTIN	4960664018161
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 260 m/min
Schneidstoff	HM
Toleranz	M

Sorte	CA125P
Spanbrecher	HQ
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen