

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020**

## Bestelldaten

Bestellnummer	260449 HB7020
GTIN	4045197698896
Artikelklasse	21G

## Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Spanbrecher	SM
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen