



## Digitaler Universalmessschieber TWIN-CAL, 150 mm ohne Antriebsrad und TLC-BLE Bluetooth® Sender, Länge: 150mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	405561 150
GTIN	2050002080980
Artikelklasse	45A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Großes, kontrastreiches Display mit 11 mm Ziffernhöhe. Mehr als 12000 Stunden Betriebsdauer, Standby-Schaltung nach 10 Minuten und Auto-Abschaltung nach 2 Stunden. ABS Messmodus, integrierter TLC Anschluss zur Datenübertragung. Rundumschutz gegen Flüssigkeiten. Gehäuse mit Stahlschutzplatte und „Soft Touch“ Oberfläche.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

### Technische Beschreibung

Kalibrierung	A1
Anzahl enthaltener Batterien	1
Internationale Baugröße	CR2032
Ablesung	0,01 mm
Tiefenmaß	flach
Messabweichung E MPE	0,03 mm
Ziffernhöhe LCD-Display	11 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	ISO 13385

Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Auto-Abschaltung	ja
Schnabellänge	40 mm
Messbereich	0 - 150 mm
Tiefenmaß vorhanden	ja
IP-Schutzart	IP 67
Batterietyp	Knopfzelle
Stand-by-Schaltung	ja
Betriebsdauer	12000 h
Serie	TWIN-CAL
Schnittstelle	TESA Link Connector TLC
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber