

**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA125P****Bestelldaten**

Bestellnummer	260385 CA125P
GTIN	4960664018154
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Eckenradius	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Spanbrecher	HQ
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 260 m/min
Toleranz	M
Sorte	CA125P

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen