



Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070202, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	260481 CA125P
GTIN	4960664018062
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Spanbrecher	GK
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 260 m/min

Sorte	CA125P
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen