

**Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070208, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260486 CA125P |
| GTIN | 4960664018086 |
| Artikelklasse | 25E |

Technische Beschreibung

| | |
|---|---------------------|
| Vorschub f | 0,1 - 0,3 mm/U |
| Sorte | CA125P |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 90 - 260 m/min |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten |
| Schneidstoff | HM |
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 3 mm |
| Toleranz | M |
| Eckenradius | 0,8 mm |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 070208 |

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Spanbrecher | GK |
| Hauptanwendung | P |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |