



## Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P



### Bestelldaten

Bestellnummer	260483 CA125P
GTIN	4960664018079
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
Toleranz	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 260 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Sorte	CA125P
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	GK
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen