



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA115P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250102 CA115P
GTIN	4960664042913
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	PQ
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Sorte	CA115P
Vorschub $f$	0,13 - 0,4 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Eckenradius	0,4 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen