



## Druckluft-Bandschleifer, Typ: 3260D12K



### Bestelldaten

Bestellnummer	079570 3260D12K
GTIN	15451689674
Artikelklasse	03R

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robuste Bandschleifer für den professionellen Einsatz.

- **360° schwenkbarer Schleifkopf**
- **Einfacher Wechsel von Schleifmitteln und Kontaktarm**
- **Einfaches und robustes Design**

Schleifbandgröße 3×305 mm, 8×305 mm, 13×305 mm, 16×305 mm

#### Lieferumfang:

4 Kontaktarme, Schleifband 3×305 mm, 8×305 mm, 13×305 mm, 16×305 mm.

#### Hinweis:

Passende Schleifbänder finden Sie im Katalog 55 Band 2 auf den Seiten 368–371.

### Technische Beschreibung

Arbeitsgeräusch	81,5 dB(A)
Bandbreite	3, 13 16-19 mm
Anschlussgewinde	NPT
Gewicht	0,77 kg
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maximaler Luftbedarf	1020 l/min

Bandlänge	305 mm
Herstellerbezeichnung	3260D12K
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Abgabeleistung	300 W
maximale Drehzahl	26000 min <sup>-1</sup>
Produktart	Bandschleifer

---

## Zubehör

Druckluft-Bandschleifer Typ 3260D12	079570 3260D12
-------------------------------------	----------------