




Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	250103 CA115P
GTIN	4960664042357
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Schnitttiefe a_p	0,3 - 1,2 mm
Spanbrecher	WP
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,06 - 0,42 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min

Sorte	CA115P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen