




## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA115P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250105 CA115P
GTIN	4960664042364
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Spanbrecher	WP
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,06 - 0,42 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	CA115P
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Eckenradius	0,8 mm

Hauptanwendung	P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen