•--

# Druckluft-Exzenterschleifer, Typ: R036CC1HL



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	079657 R036CC1HL
GTIN	663023170923
Artikelklasse	031

## **Beschreibung**

#### Ausführung:

Leistungsstarke Exzenter-Schleifer mit Urethan-Klettschleifteller. **Komfortable Anwendung** durch Composite-Gehäuse mit geringem Gewicht und ergonomischer Handauflage. **Robuster, laufruhiger** und **schwingungsarmer Druckluftantrieb** mit Stahl-Zylinder, niedriger Geräuschpegel. Leistungsstarker Exzenterschleifer für **externe Absaugung**. Mit 5 mm Hub. **Hinweis:** 

Klettschleifscheiben siehe Nr. 567775 oder 567901.

# **Technische Beschreibung**

Arbeitsgeräusch	82 dB(A)
maximaler Luftbedarf	498 l/min
Gewicht	0,9 kg
Schleifteller-Ø	150 mm
Hub	5 mm
Typ der Absaugung	Extern
maximale Vibration nach EN	3,9 m/s <sup>2</sup>

maximale Drehzahl	13000 min <sup>-1</sup>
Energieversorgung	Druckluftbetrieben
Produktart	Exzenterschleifer