




Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 160616, für Grobzerspanung, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	250498 CA115P
GTIN	4960664043095
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Eckenradius	1,6 mm
Schnitttiefe a_p	1 - 11 mm
Spanbrecher	PX
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 380 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Sorte	CA115P
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 160616
Vorschub f	0,25 - 0,9 mm/U
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Schnittbedingung	kontinuierlich
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen