

## Druckluft-Exzenter schleifer, Typ: 4152HLSR



### Bestelldaten

Bestellnummer	079657 4152HLSR
GTIN	663023066226
Artikelklasse	03I

### Beschreibung

#### Ausführung:

Leistungsstarke Exzenter-Schleifer mit Urethan-Klettschleifteller. **Komfortable Anwendung** durch Composite-Gehäuse mit geringem Gewicht und ergonomischer Handauflage. **Robuster, laufruhiger** und **schwingungsarmer Druckluftantrieb** mit Stahl-Zylinder, niedriger Geräuschpegel. Leichter und zuverlässiger 75mm Exzenter schleifer für **externe Absaugung**. Mit 2,5 mm Hub.

#### Hinweis:

Klettschleifscheiben siehe Nr. 567775 oder 567901.

### Technische Beschreibung

Hub	2,5 mm
maximale Vibration nach EN	4,7 m/s <sup>2</sup>
maximale Drehzahl	12000 min <sup>-1</sup>
Typ der Absaugung	Extern
Schleifteller-Ø	75 mm
maximaler Luftbedarf	430 l/min

Gewicht	0,8 kg
Arbeitsgeräusch	82 dB(A)
Energieversorgung	Druckluftbetrieben
Produktart	Exzentrerschleifer