

PARAT®

X-ABS Werkzeugkoffer mit Bodenschale, 2 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern1



Bestelldaten

Bestellnummer	692520 1
GTIN	4006793800717
Artikelklasse	63X

Beschreibung

Ausführung:

X-ABS ist extrem schlagzäh, bruchfest und somit **flugtauglich**. Die Oberflächenstruktur ist kratzfest, **rutschhemmend (Gummierungseffekt)** und äußerst **oberflächenschonend**. Im Doppel-Aluminiumrahmen **integrierte Kippzylinderschlösser**, Rasterscharniere für Kofferdeckel-Arretierung und Bodengleiter.

1 Bodenschale mit Abdeckplatte, unterteilbar, Höhe 88 mm.

Innenausstattung:

1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm, 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern, 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm und 1 Dokumentenfach mit 2 Visitenkartenfächern und 2 Stiftschlaufen.

TSA-Schlösser: Bei Reisen in die USA können diese Schlösser durch die US-Sicherheitsbehörde „Transportation Security Administration“ (TSA) mit einem Generalschlüssel zur Durchsuchung geöffnet und wieder verschlossen werden. Das gewaltsame Öffnen des Koffers (Zerstörung der Schlösser) bei Durchsuchungen wird dadurch vermieden.

Hinweis:

Koffer auf Anfrage auch mit anderen Schlossvarianten erhältlich.

Technische Beschreibung

Gewicht	5,4 kg
Innenmaß Länge	470 mm
Volumen	36 l
Innenmaß Breite	210 mm
Innenmaß Höhe	360 mm
Werkstoff	X-ABS
Art der Werkzeugaufbewahrung	Einsteckfächer
Koffer Belastbarkeit	30 kg
Eigenschaft Koffer	flugtauglich
Produktart	Werkzeug-Transportsystem