

**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120416, für Schrubbearbeitung, Sorte: CA115P****Bestelldaten**

Bestellnummer	250373 CA115P
GTIN	4960664042715
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Spanbrecher	PH
Vorschub f	0,28 - 0,88 mm/U
Schnitttiefe a_p	1 - 10 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 380 m/min
Eckenradius	1,6 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120416
Sorte	CA115P
Schnittbedingung	kontinuierlich

Hauptanwendung	P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen