



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 190612, für Schruppbearbeitung, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	250383 CA115P
GTIN	4960664043019
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,28 - 0,88 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 380 m/min
Schneidstoff	HM
Sorte	CA115P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnittbedingung	kontinuierlich
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	1 - 10 mm
Eckenradius	1,2 mm
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 190612

Spanbrecher

PH

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen