



## Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 220404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA4515



### Bestelldaten

Bestellnummer	251586 CA4515
GTIN	4960664611171
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

TNMG 220404 CA4515 Sorte: CA4515  
Spanbrecher: STD  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,7 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 110 - 360 m/min

### Technische Beschreibung

Vorschub $f$	0,05 - 0,7 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	110 - 360 m/min
Hauptanwendung	K
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Spanbrecher	STD

Sorte	CA4515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 220404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen