



Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	250697 CA115P
GTIN	4960664041879
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	CA115P
Spanbrecher	PQ
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608

Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen