




## HELIGRIP Schneideinsätze, IC830, Stechbreite w / Eckenradius R: 5/0,8mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	273411 5/0,8
GTIN	7291075488449
Artikelklasse	26C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Optimierte Spanumformung und Spankontrolle.

#### Verwendung:

Zum axialen und radialen Stechdrehen, Ab- und Einstechen, Axialstechen sowie zur Innenbearbeitung. (HELIGRIP- Schneideinsätze für Axialstechanwendung nur mit HFHR-Halter kompatibel).

#### Passend für:

Schneidenträger Nr. 273766 – 273768.

#### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

### Technische Beschreibung

Eckenradius R	0,8 mm
INSL	19 mm
Vorschub f Drehen	0,23 - 0,35 mm/U
Toleranz Stechbreite w	0,05 mm
Schnitttiefe $a_p$	1 - 3 mm
Stechbreite w	5 mm

Vorschub f Einstechen	0,11 - 0,21 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	T
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 140 m/min
Sorte	IC830
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen