



## Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA115P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250796 CA115P
GTIN	4960664046256
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Sorte	CA115P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub $f$	0,15 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Spanbrecher	PMG

ISO-Code Wendeschneidplatte

DNMG 150604

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen