



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 190612, für Grobzerspanung, Sorte: CA115P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250503 CA115P
GTIN	4960664043194
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Vorschub f	0,25 - 0,9 mm/U
Sorte	CA115P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	170 - 380 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Spanbrecher	PX
Eckenradius	1,2 mm
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 190612

Schnitttiefe $a_p$	1 - 11 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen