


**HELIGRIP Schneideinsätze, IC830, Stechbreite w / Eckenradius R: 4/0,4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273411 4/0,4
GTIN	7291075488401
Artikelklasse	26C

Beschreibung**Ausführung:**

Optimierte Spanumformung und Spankontrolle.

Verwendung:

Zum axialen und radialen Stechdrehen, Ab- und Einstechen, Axialstechen sowie zur Innenbearbeitung. (HELIGRIP- Schneideinsätze für Axialstechanwendung nur mit HFHR-Halter kompatibel).

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273766 – 273768.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	4 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,4 mm
Toleranz Stechbreite w	0,05 mm
Vorschub f Drehen	0,18 - 0,24 mm/U
INSL	19 mm
Eckenradius R	0,4 mm

Vorschub f Einstechen	0,09 - 0,15 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	T
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 140 m/min
Sorte	IC830
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen