

**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA115P****Bestelldaten**

Bestellnummer	250696 CA115P
GTIN	4960664041862
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U
Sorte	CA115P
Spanbrecher	PQ
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen