



Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 220404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	251586 CA115P
GTIN	4960664046355
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 220404
Sorte	CA115P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	PMG
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P

Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen