




Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 150612, für Schruppbearbeitung, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	251363 CA115P
GTIN	4960664041176
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Eckenradius	1,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 380 m/min
Vorschub f	0,3 - 1 mm/U
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 150612
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	PH
Schnitttiefe a_p	1 - 11 mm

Sorte	CA115P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen