



Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070208, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	260486 CA115P
GTIN	4960664045822
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Toleranz	M
Sorte	CA115P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 340 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm

Spanbrecher	GK
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070208
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen