


**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA115P****Bestelldaten**

Bestellnummer	250210 CA115P
GTIN	4960664045990
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	CA115P
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	PMG

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung

180 - 400 m/min

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen