

**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA115P****Bestelldaten**

Bestellnummer	261182 CA115P
GTIN	4960664040483
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	HQ
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 340 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U

Sorte	CA115P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen