


**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W29: 58-030**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	236930 58-030
GTIN	4047109179363
Artikelklasse	24T

**Beschreibung**
**Passend für:**

Nr. 236685; 236686

**Hinweis:**

**Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.**

Nicht auf Innenschneiden der Vollbohrer verwenden!

Typ: ST900

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 120608

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/U

**Technische Beschreibung**

Bezeichnung	58-030
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 120608
Sorte	BK8425
Typ	ST900

Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
nass maximal	geeignet		