



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	250371 CA115P
GTIN	4960664042692
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,28 - 0,88 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	CA115P
Spanbrecher	PH
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 380 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Schnitttiefe a_p	1 - 10 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Schnittbedingung	kontinuierlich
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen