

**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160612, für Schrubbearbeitung, Sorte: CA115P****Bestelldaten**

Bestellnummer	250377 CA115P
GTIN	4960664042982
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Eckenradius	1,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160612
Spanbrecher	PH
Schnitttiefe a_p	1 - 10 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 380 m/min
Vorschub f	0,28 - 0,88 mm/U
Hauptanwendung	P
Sorte	CA115P
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen