


**Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA115P****Bestelldaten**

Bestellnummer	252114 CA115P
GTIN	4960664046409
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Sorte	CA115P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	WN.G 080408
Toleranz	M
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	PMG
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U

Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen