



Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA6525



Bestelldaten

Bestellnummer	251582 CA6525
GTIN	4960664472062
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,8 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,35 mm/U
Spanbrecher	MS
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	CA6525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen