



Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 160612, für Grobzerspanung, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	250497 CA115P
GTIN	4960664043088
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnitttiefe a_p	1 - 11 mm
Spanbrecher	PX
Sorte	CA115P
Eckenradius	1,2 mm
Vorschub f	0,25 - 0,9 mm/U
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 160612
Schneidstoff	HM

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung

170 - 380 m/min

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen