




## Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA115P



### Bestelldaten

Bestellnummer	260206 CA115P
GTIN	4960664045372
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Sorte	CA115P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittbedingung	kontinuierlich
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120412
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 340 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Toleranz	M
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm

Spanbrecher	GK
Eckenradius	0,4 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen