



KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK7710, Bezeichnung Typ W29: 18-110

Bestelldaten

Bestellnummer	236980 18-110
GTIN	4047109085688
Artikelklasse	24T

Beschreibung
Passend für:

Nr. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Typ: Alu; CuZn

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 040304

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm²: 0,13 mm/U

Technische Beschreibung

Bezeichnung	18-110
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,13 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 040304
Sorte	BK7710
Typ	Alu; CuZn
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	600 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	300 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	250 m/min	N
CuZn	geeignet	300 m/min	N
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet	150 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		