



Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120412, für Grobzerspanung, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	250492 CA115P
GTIN	4960664043057
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Eckenradius	1,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 120412
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 380 m/min
Schnitttiefe a_p	1 - 11 mm
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,25 - 0,9 mm/U
Sorte	CA115P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Spanbrecher	PX
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen