



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 190616, für Schrubbearbeitung, Sorte: CA115P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250384 CA115P
GTIN	4960664043026
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Eckenradius	1,6 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	170 - 380 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 190616
Spanbrecher	PH
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Sorte	CA115P
Vorschub f	0,28 - 0,88 mm/U

Schnitttiefe $a_p$	1 - 10 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen