

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7310****Bestelldaten**

Bestellnummer	260458 HU7310
GTIN	4045197669582
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DC.T 11T302 HU7310 Sorte: HU7310  
Spanbrecher: AM  
Toleranz: G  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,1 - 4 mm  
Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 350 - 600 m/min

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	AM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 4 mm
Hauptanwendung	N
Vorschub $f$	0,05 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	350 - 600 m/min

Eckenradius	0,2 mm
Sorte	HU7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 11T302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen